

MYO

Beleuchtungstechnologie	Modus	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer
STANDARD LIGHTING	Maximal	280 lm	105 m	45 Std.
	Optimal	110 lm	70 m	47 Std.
	Economic	55 lm	50 m	57 Std.
	Boost	370 lm	120 m	60 s

TIKKINA®

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer
STANDARD LIGHTING	Umgebung	15 lm	15 m	120 Std.
	Nahbereich	60 lm	30 m	60 Std.

TIKKA®

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer
STANDARD LIGHTING	Nahbereich	20 lm	20 m	120 Std.
	Fortbewegung über kurze Strecken	80 lm	40 m	60 Std.

ZIPKA®

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer
STANDARD LIGHTING	Nahbereich	20 lm	20 m	120 Std.
	Fortbewegung über kurze Strecken	80 lm	40 m	60 Std.

E+LITE®

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer
STANDARD LIGHTING	Nahbereich	5 lm	15 m während 70 Std.	70 Std.
	Fortbewegung	26 lm	29 m während 55 Std.	55 Std.
	Weißes Blinklicht	Sichtbar in 2000 m Entfernung während 75 Std.		
	Rotes Blinklicht	Sichtbar in 300 m Entfernung während 30 Std.		